



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/230VAC/3-CHANNEL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	75 x 100 x 110

Aplicatie

Aplicatie	evaluarea secven#elor de impulsuri pentru atingerea unei viteze de rotatie minime in productie; centrifugelor; agitatoare
-----------	---

Date electrice

Tensiunea nominala AC [V]	< 230
Tensiunea nominala DC [V]	24
Toleranta tensiune nominala [%]	10
Toleranta tensiune nominala 2 [%]	10
Frecventa nominala AC [Hz]	50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC [V]	24

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 3
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	3
Solicitabilitate contact	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [Imp/min]	50...500
---------------------------	----------

Precizia / Devieri

Histerezis [% din Sr]	< 5
Repetabilitate [% din Sr]	< 5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...55
------------------------------	--------



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/230VAC/3-CHANNEL

Protectie	IP 40	
Terminale de protectie	IP 20	
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Dimensiuni [mm]	75 x 100 x 110	
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații	*) design special	
Conectare electrică		
cleme: ...2,5 mm²		
Racord		