




Cablul prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	59
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Șurub	
	Câmp inscripționare	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C standard industrial, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

