



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN

Aplicatie

Aplicatie evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie

Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Toleranta tensiune nominala	[%]	10
Toleranta tensiune nominala 2	[%]	10
Frecventa nominala AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1; Numar de iesiri pe releu: 1

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent	[mA] 0...20
Sarcina max.	[Ω] 500

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [Imp/min] 5...50



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/230VAC/0-20mA

Precizia / Devieri		
Histerezis	[% din Sr]	5...100
Repetabilitate	[% din Sr]	1
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	0,5...15
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	Ajustare fină în interiorul domeniului prin potențiomtru	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Protectie		IP 40
Terminale de protectie		IP 20
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, roșu
Conectare electrică		
Racord		