
E11597

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSA0005C02



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie		CAN bus
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...80
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	374,5
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu		Rază de îndoire la aplicații flexibile: min. 10 x diametrul cablului
		Rază îndoire la montare fixă: minim 5 x diametrul cablului
		Viteză lucru: max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
		Ciclii îndoire: > 1 Mio.
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E11597

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSA0005C02

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 6,8 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BU =	albastru
RD =	roşu
WH =	alb
screen =	Ecran