



Cablu de conectare

VDOGF040MSS0005H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Aplicatie               |      |                                             |
|-------------------------|------|---------------------------------------------|
| Caracteristici speciale |      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
| Fără silicon            |      | da                                          |
| Date electrice          |      |                                             |
| Tensiune de lucru       | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                           |
| Clasa de protectie      |      | III                                         |
| Curent total Max.       | [A]  | 3                                           |
| Condițiile mediului     |      |                                             |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...85                                    |
| Protectie               |      | IP 68                                       |
| Date mecanice           |      |                                             |
| Materiale               |      | PUR                                         |
| Material turnat         |      | PUR                                         |
| Material piuliță        |      | alama, nichelată                            |
| Observații              |      |                                             |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.                                      |



## Cablu de conectare

VDOGF040MSS0005H03STGH030MSS

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

