


Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/230VAC/WINDOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Fixare pe șine DIN



Caracteristicile produsului

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	75 x 55 x 110

Aplicatie

Aplicatie	evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie
-----------	--

Date electrice

Tensiunea nominala AC [V]	< 230
Tensiunea nominala DC [V]	24
Toleranta tensiune nominala [%]	10
Toleranta tensiune nominala 2 [%]	10
Frecventa nominala AC [Hz]	50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 2
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	2
Solicitabilitate contact	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [Imp/min]	100...1000
---------------------------	------------

Precizia / Devieri

Histerezis [% din Sr]	5
-----------------------	---



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/230VAC/WINDOW

Repetabilitate	[% din Sr]	1
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	0,5...15
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	Ajustare fină în interiorul domeniului prin potențiomtru	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 40
Terminale de protecție		IP 20
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, verde
	Operare	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Racord		