




Cablu de conectare

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	54,6
Materiale	carcasa mufa mama: TPU portocaliu; Etanșare: FKM	
Material piuliță	alama, nichelată	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

**Cablu de conectare**

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Contacte: nichelată

**Conectare electrică**Cablu: 0,75 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)**Racord****Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

