


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-M6



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Greutate

[g]

62,1

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Diametrul capului de detectie

[mm]

7

Lungimea capului de sesizare

[mm]

45



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-M6

Lungime totală	[mm]	600
Rază minimă îndoire	[mm]	20
Dispunere fibre		⓪
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		Silicon metal
Accesorii		
Articole livrate		Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox
		saibe dintate: 2
		Piuliță moletată: 1 x M11
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.