


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-E3



Aplicatie	
Principiu de functionare	Barieră optică
Aplicatie	Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive
Raza de detectie	
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Distanța fibrei optice [mm]	1200
OKF	
Distanța fibrei optice [mm]	120
OOF	
Distanța fibrei optice [mm]	400
OUF	
Distanța fibrei optice [mm]	120
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...150
Date mecanice	
Greutate [g]	95,5
Versiunea capului de detectie	drept
Diametrul capului de detectie [mm]	3

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-00-M-V-E3

Lungimea capului de sesizare [mm]	10
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20
Disponere fibre	●
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	Silicon metal
Accesorii	
Articole livrate	E20103
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.