


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-R3



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

1200

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

400

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Greutate

[g]

95,5

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

3



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-R3

Lungimea capului de sesizare [mm]	10
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20
Disponere fibre	●
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	Silicon metal

Accesorii

Articole livrate	Brățară de fixare: 2, E20103
------------------	------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------