


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-E1



Aplicatie		
Principiu de functionare	Barieră optică	
Aplicatie		
		Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive
Raza de detectie		
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Distanța fibrei optice	[mm]	50
OOF		
Distanța fibrei optice	[mm]	160
OUF		
Distanța fibrei optice	[mm]	50
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...150
Date mecanice		
Greutate	[g]	76,5
Versiunea capului de detectie		drept
Diametrul capului de detectie	[mm]	1
Lungimea capului de sesizare	[mm]	5
Lungime totală	[mm]	600

E20506



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-E1

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Dispunere fibre		●
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		Silicon metal
Accesorii		
Articole livrate		E20103
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.