

## Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAŪ

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DI5022

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



## Caracteristicile produsului

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Model electric            | PNP                |
| Functii de iesire         | normal deschis     |
| Distanță de comutare [mm] | 10                 |
| Dimensiuni [mm]           | M30 x 1,5 / L = 81 |

## Aplicatie

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicatie | evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

## Date electrice

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tensiunea nominala DC [V]           | 10...36 |
| Consum de energie [mA]              | < 3     |
| Protectie la schimbarea polarității | da      |

## Iesiri

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Numarul total de iesiri                               | 1              |
| Model electric                                        | PNP            |
| Functii de iesire                                     | normal deschis |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1,5            |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250            |
| Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]  | 250            |
| Testat pentru scurtcircuit                            | da             |
| Protectie suprasarcina                                | da             |

## Raza de detectie

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Distanță de comutare [mm]      | 10 |
| Distanța de sesizare reglabila | nu |



## Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

| Domeniu de masura/programare              |                      |                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Domeniu reglare                           | [Imp/min]            | 30...3000                                                           |
| Precizia / Devieri                        |                      |                                                                     |
| Factor de corectie                        |                      | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
| Histerezis                                | [% din Sr]           | 5                                                                   |
| Timpi de raspuns                          |                      |                                                                     |
| Intarziere de pornire                     | [s]                  | 0                                                                   |
| Frecvența de amortizare Max.              | [Imp/min]            | 15000                                                               |
| Software / Programare                     |                      |                                                                     |
| Ajustare a punctului de comutare          |                      | potențiomtru                                                        |
| Condițiile mediului                       |                      |                                                                     |
| Temperatură de ambianță                   | [°C]                 | -25...80                                                            |
| Protectie                                 |                      | IP 67                                                               |
| Date mecanice                             |                      |                                                                     |
| Greutate                                  | [g]                  | 258,8                                                               |
| Mod de instalare                          |                      | montaj la același nivel                                             |
| Dimensiuni                                | [mm]                 | M30 x 1,5 / L = 81                                                  |
| Desemnarea firului                        |                      | M30 x 1,5                                                           |
| Materiale                                 |                      | alama cu strat de acoperire special; PBT                            |
| Moment de strângere                       | [Nm]                 | 50                                                                  |
| Afisaj / elemente de operare              |                      |                                                                     |
| Display                                   | Stare de funcționare | 1 x LED, verde                                                      |
| Conectare electrică                       |                      |                                                                     |
| Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                      |                                                                     |
| Racord                                    |                      |                                                                     |



Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru