


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-E1



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

24

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Greutate

[g]

51

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

1

Lungimea capului de sesizare

[mm]

5

Lungime totală

[mm]

600

E20507



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-E1

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Dispunere fibre		
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		Silicon metal
Accesorii		
Articole livrate		E20103
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.