


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-M6/1,5M



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

36

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

36

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Greutate

[g]

101,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Diametrul capului de detectie

[mm]

7

Lungimea capului de sesizare

[mm]

45

Lungime totală

[mm]

1500

Rază minimă îndoie

[mm]

20



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-M6/1,5M

Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	Silicon metal
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M6, Oțel inox
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M11
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.