




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M3

Lungimea capului de sesizare [mm]

20

Lungime totală [mm]

600

Rază minimă îndoire [mm]

30

Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PE

E20607



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Accesorii

Accesorii (opțional)

Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.