


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

150

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

210

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

2590

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

800

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

47

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

E20615



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Lungimea capului de sesizare [mm]	15
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	9
Disponere fibre	●
Diametru nucleu [mm]	16 x 0,25
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4 saibe dintate: 4
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------