


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



Aplicatie	
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
Aplicatie	Rază mică de înclinare
Raza de detectie	
Distanța cu amplificator de tip fibra optica	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Distanța fibrei optice [mm]	60
OBF	
Distanța fibrei optice [mm]	70
OCF (High Power)	
Distanța fibrei optice [mm]	620
OO50	
Distanța fibrei optice [mm]	300
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...70
Date mecanice	
Greutate [g]	45,5
Versiunea capului de detectie	drept
Filetul capului de detectie	M4

E20645



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	9
Dispunere fibre		●
Diametru nucleu	[mm]	2 x 16 x 0,25
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M4 saibe dintate: 2
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------