




Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DGA4012-WPKG/US



- 1 LED 3 x
- 2 Tastă reglare



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Distanță de comutare [mm]	12
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 68
Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	evaluarea miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare
Date electrice	
Tensiunea nominala DC [V]	10...36
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Iesiri	
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250; (Ieșire impuls: 15)
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da
Raza de detectie	
Distanță de comutare [mm]	12
Distanța de sesizare reglabila	nu
Domeniu de masura/programare	
Domeniu reglare [Imp/min]	3...6000



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DGA4012-WPKG/US

Principiu de masură	inductiv	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,8 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis [% din Sr]	10	
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire [s]	0...15	
Frecvența de amortizare Max. [Imp/min]	18000	
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	Funcție Teach	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-20...80	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]	1031	
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate [g]	67,5	
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 68	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	inox (1.4571/316Ti); PBT	
Moment de strângere [Nm]	35	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit






Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DGA4012-WPKG/US

Racord



- 2: ieșire impuls secvențele de impulsuri corespund frecvenței sesizate
4: ieșire de comutare reglabil