


Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DGA3012-WPKG/US/3D

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DI602A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 LED 3 x
2 Tastă reglare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Distanță de comutare [mm]	12
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 68

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	evaluarea miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare

Date electrice

Tensiunea nominala DC [V]	10...36
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 250; Ieșire impuls: 15)
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	12
---------------------------	----

DI601A



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DGA3012-WPKG/US/3D

Distanța de sesizare reglabila		nu	
Domeniu de masura/programare			
Domeniu reglare		[Imp/min]	3...6000
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis		[% din Sr]	10
Timpi de raspuns			
Intarziere de pornire		[s]	0...15
Frecvența de amortizare Max.		[Imp/min]	18000
Software / Programare			
Ajustare a punctului de comutare		Funcție Teach	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-20...50
Nota cu privire la temperatura ambientală		la utilizare în exteriorul zonelor Ex: -20...60 °C	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Marcaj ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***)	
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Greutate		[g]	0,171
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni		[mm]	M18 x 1 / L = 68
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		inox (1.4571/316Ti); PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Carcasă pentru protecție la impact piulite de blocare: 2	

Conectare electrică


Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DGA3012-WPKG/US/3D

Racord



1: L+

2: ieșire impuls secvențele de impulsuri corespund frecvenței sesizate

3: L-

4: ieșire de comutare reglabil