


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

20

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

25

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

170

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

60

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

39,5

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

3



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	10
Dispunere fibre		⊙
Diametru nucleu	[mm]	2 x 0,5
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		PE

Accesorii

Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600
----------------------	------------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------