


DN1022



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A




Date electrice		
Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	50...60
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	100...240
Tensiune de iesire DC	[V]	24...28
Clasa de protectie		I; (IEC 61140)
Tensiune de iesire	[V]	reglabil
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	4,1
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[mV]	50
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Conductanta termica	[W/K]	2 (60...70 °C)
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40
Iesiri		
Protectie la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...70



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Protecție	IP 20	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[ani]	177
Date mecanice		
Greutate	[g]	434
Tip montare	sina; (TH35 (EN 60715))	
Materiale	PC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminal cu cleme arc: ...2,5 mm²		
Racord		



- | | |
|---|----------|
| 1 | primar |
| 2 | secundar |