




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 Îndoibil

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

450

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

2780

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

800

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

49,5

Versiunea capului de detectie

Îndoibil

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoie

[mm]

15

Dispunere fibre



Diametru nucleu

[mm]

1

Materiale

Manson filetat: alama strat alb bronz

Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

inox (1.4404 / 316L)

Materialul fibrei

PE

Accesorii

Articole livrate

Piulițe hexagonale: 4 x M4

saibe dintate: 4

Accesorii (opțional)

Sculă tăiere fibre optice:, E20600

E20750



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.