




Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Articol scos din producție

Articole alternative: E84036
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!




Date electrice		
Tensiunea nominala AC	[V]	400...500
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Tensiune de intrare DC	[V]	450...820
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	340...576
Tensiune de iesire DC	[V]	24...28
Clasa de protectie		I; (IEC 61140)
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	80
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 80
Tensiune de iesire	[V]	reglabil
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	30
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[%]	0,1
Conductanta termica	[W/K]	18 (60...70 °C)
Iesiri		
Protecție la scurtcircuit		da



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Protecție suprasarcina		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-10...60
Protecție		IP 20	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
MTTF		[ani]	49
Date mecanice			
Greutate		[g]	2507,5
Tip montare		sina; (TH35 (EN 60715))	
Materiale		Aluminiu	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Tensiune de iesire	1 x LED, verde
		eroare	1 x LED, roșu
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
terminale: 1.5...6 mm²			
Racord			



- 1 primar
2 secundar