




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20750

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Îndoibil

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

60

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

130

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

160

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

0,038

Versiunea capului de detectie

Îndoibil

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoie

[mm]

15

Disponere fibre



Diametru nucleu

[mm]

0,5

Materiale

Manson filetat: alama strat alb bronz

Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

inox (1.4301 / 304)

Materialul fibrei

PE

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M3
	saibe dintate: 4
	Adaptor: OBF
	Adaptor: OOF
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.