




Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Tensiune de intrare DC	[V]	210...375
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	85...132 / 176...264
Clasa de protectie		I; (IEC 61140)
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	20
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 20
Toleranta tensiune de iesire	[%]	1...5
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	4
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[%]	0,1
Conductanta termica	[W/K]	3 (60...70 °C)
Iesiri		
Protectie la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...60
Protecție		IP 20
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	696
Tip montare		sina; (TH35 (EN 60715))
Dimensiuni	[mm]	131 x 65 x 107
Materiale		Aluminiu
Afisaj / elemente de operare		
Display	Tensiune de iesire	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: 1.5...6 mm ²		
Racord		

