


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 Cant referință

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
Aplicatie	Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica	OB50; OBF; OCF
Disponibil #i cu suprimarea fundalului	da

OB50

Distanța fibrei optice [mm]	6
-----------------------------	---

OBF

Distanța fibrei optice [mm]	10
-----------------------------	----

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice [mm]	20
-----------------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...70
------------------------------	----------

Date mecanice

Greutate [g]	54
Înălțimea capului de detectie [mm]	5
Latimea capului de detectie [mm]	35
Lungimea capului de sesizare [mm]	23
Dimensiunile sondei [mm]	5 x 35 x 23
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	10
Dispunere fibre	●
Diametru nucleu [mm]	2 x 1
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Accesorii

Accesorii (opțional)

Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.