

DN2114




Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN4014

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	85...132 / 184...264
Tensiune de iesire DC	[V]	24...28
Clasa de protectie		I; (IEC 61140)
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	80
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 80
Tensiune de iesire	[V]	reglabil
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	20
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[%]	0,1
Protectie externa intrari		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protecție		IP 20
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	1861,4
Tip montare		sina; (TH35 (EN 60715))
Materiale		Aluminiu
Afisaj / elemente de operare		
Display	Tensiune de iesire	LED, verde
	suprasarcina	LED, roșu
	scutrcuit	LED, roșu iluminare intermitenta
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: 1.5...6 mm ²		
Racord		

