


Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip difuz

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Aplicatie		
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Raza de detectie		
Distanța cu amplificator de tip fibra optica		OB50; OBF; OO50
OB50		
Distanța fibrei optice	[mm]	55
OBF		
Distanța fibrei optice	[mm]	110
OO50		
Distanța fibrei optice	[mm]	235
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Date mecanice		
Greutate	[g]	16,2
Versiunea capului de detectie		drept
Filetul capului de detectie		M8
Lungime totală	[mm]	confeționabil
Dispunere fibre		⊙
Diametru nucleu	[mm]	2 x 1,5

**Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip difuz**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materiale	Capsula: alama strat alb bronz
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M8 Saibe: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.