

DN3012




Componente rețea comutare 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN4012

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 potențiomtru



Date electrice

Tolerante tensiune operare	[%]	10
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	100...240
Tensiune de iesire DC	[V]	24...28
Clasa de protectie		I; (IEC 61140)
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	1000
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 1000
Tensiune de iesire	[V]	reglabil
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	5
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[mV]	50
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Protectie externa intrari		10 A; B



Componente rețea comutare 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Conductanță termică	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Timpul tampon al rețelei (tensiune nominală 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205

Iesiri

Testat pentru scurtcircuit	da
Protecție suprasarcină	da
Fiabilitatea semnalului DC OK	30 V DC (< 1 A)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Protecție		IP 20

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Date mecanice

Greutate	[g]	0,987
Tip montare		sina; (TH35 (EN 60715); spațiu liber pentru racire prin convecție 20 mm)
Dimensiuni	[mm]	129 x 50 x 136
Materiale		AlMg3; Tablă oțel; PC

Afisaj / elemente de operare

Display	DC-ok	1 x LED, verde
	suprasarcina	1 x LED, roșu


Observații

Observații	Tensiunea de ieșire conform SELV, PELV
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

terminale cu surub:

Racord



1: primar
2: secundar