




Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Aplicatie		
Principiu de functionare	Barieră optică	
Aplicatie	Rază mică de înclinare	
Raza de detectie		
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OB50; OBF; OO50	
OB50		
Distanța fibrei optice	[mm]	175
OBF		
Distanța fibrei optice	[mm]	370
OO50		
Distanța fibrei optice	[mm]	700
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Date mecanice		
Greutate	[g]	8,2
Versiunea capului de detectie	drept	
Filetul capului de detectie	M5	
Lungime totală	[mm]	confecționabil
Dispunere fibre		

**Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip bariera**

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Materiale	Capsula: alama strat alb bronz
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M5 Saibe: 4
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.