



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OBF; OOF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

7

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

7

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

0,057

Înălțimea capului de detectie

[mm]

10

Lățimea capului de detectie

[mm]

32

Lungimea capului de sesizare

[mm]

25

Dimensiunile sondei

[mm]

10 x 32 x 25

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoire

[mm]

15

Disponere fibre



Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PE

Observații

Observații

Interval de aprox. 5 mm de la diafragma (with lateral CD detection and highest excess gain)

E20782



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Unitate de ambalare

1 buc.