




Memorie de date IO-Link

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Aplicatie

Aplicatie stocare de date prin IO-Link

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Clasa de protecție	III
Dimensiune memorie [bit]	1042432
Tip memorie	FRAM
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	nelimitata

Interfete

Interfata de comunicare	IO-Link
Tip transfer	COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification
Mod SIO	nu
Tip port master necesar	A
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare default
	ID-ul dispozitivului 1423

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Temperatura depozitare [°C]	-25...80
Protecție	IP 67; IP 69K

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitiv
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nu se repeta
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



Memorie de date IO-Link

DSU___KQRWIOUS03

Aprobare UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	UL numar fisier	E205959

Date mecanice

Greutate	[g]	59,8
Capsula		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	20 x 7 x 48
Materiale		PBT; TPU; Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
	Accesul la memorie	1 x LED, galben

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

