E20129

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-A-R3



Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Aplicatie		Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Raza de detectie		
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Distanta fibrei optice	[mm]	990
OKF		
Distanta fibrei optice	[mm]	120
OOF		
Distanta fibrei optice	[mm]	400
OUF		
Distanta fibrei optice	[mm]	120
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...290
Date mecanice		
Greutate	[g]	69
Versiunea capului de detectie		cu cot
Diametrul capului de detectie	[mm]	3

E20129

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-A-R3

Lunginea capului de sesizare	[mm]	10
Lungime totală	[mm]	600
Rază minimă îndoire	[mm]	20; (la instalare fixă)
Dispunere fibre		◉
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		Aluminiu
Accesorii		
Articole livrate		E20103
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.