


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-M8/2M

Articol scos din productie

Articole alternative: E20137

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

56

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

164

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M8

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoire

[mm]

30; (la instalare fixă)

Disponere fibre





Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-M8/2M

Materiale	Adaptor: PA
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M8, Oțel inox
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.