


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

70

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

93,8

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

8

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoie

[mm]

30; (la instalare fixă)

Dispunere fibre

Ⓢ

Materiale

Adaptor: PA



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-R8

Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	E20353
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.