


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-R3



Aplicatie		
Execuție		deformare la 90° a fasciolului luminos
Principiu de functionare		Barieră optică
Aplicatie		Pentru utilizare în medii industriale
Raza de detectie		
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare		OKF; OUF; OOF
OKF		
Distanța fibrei optice	[mm]	120
OOF		
Distanța fibrei optice	[mm]	400
OUF		
Distanța fibrei optice	[mm]	120
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Date mecanice		
Greutate	[g]	54,5
Versiunea capului de detectie		cu cot
Diametrul capului de detectie	[mm]	5
Lungime totală	[mm]	600



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-R3

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Dispunere fibre		●
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PVC
Accesorii		
Articole livrate		E20104
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.