


Senzor cu fibra optica difuz cu convertor de sectiune transversala

FT-00-P-MS



Aplicatie	
Execuție	Transformator secțiune transversală
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
Aplicatie	Pentru utilizare în medii industriale
Raza de detectie	
Distanța cu amplificator de tip fibra optica	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Distanța fibrei optice [mm]	420
OKF	
Distanța fibrei optice [mm]	40
OOF	
Distanța fibrei optice [mm]	200
OUF	
Distanța fibrei optice [mm]	40
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Date mecanice	
Greutate [g]	60
Versiunea capului de detectie	drept



Senzor cu fibra optica difuz cu convertor de sectiune transversala

FT-00-P-MS

Inaltimea capului de detectie [mm]	5
Latimea capului de detectie [mm]	15
Lungimea capului de sesizare [mm]	20
Dimensiunile sondei [mm]	5 x 15 x 20
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20
Disponere fibre	□
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	alama
Materialul fibrei	PVC

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------