




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E21103

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

250

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

350

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

750

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...60

Date mecanice

Greutate

[g]

0,047

Versiunea capului de detectie

drept



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Filetul capului de detectie	M3
Lungimea capului de sesizare [mm]	20
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	3
Dispunere fibre	●
Diametru nucleu [mm]	1,2
Diametrul fibrelor [mm]	613 x 0,06
Diametrul exterior [mm]	2,2
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M3 saibe dintate: 4
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------