


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

50

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

56

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

560

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...60

Date mecanice

Greutate

[g]

33

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M3



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	3
Dispunere fibre		●
Diametru nucleu	[mm]	0,5
Diametrul fibrelor	[mm]	217 x 0,06
Diametrul exterior	[mm]	1
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M3
	saibe dintate: 4
	Adaptor: OBF
	Adaptor: OOF
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------