


DTC510



Cap de citire/scriere RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED galben
- 2 LED verde
- 2 LED roșu



Aplicatie

Aprobare radio pentru

SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; Taiwan;
India; Singapore; China; Coreea de Sud; Israel

Notă privind omologarea
radio

Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele
radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

9...32 DC

Consum de energie [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Clasa de protecție

III

Frecvență de lucru [MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Raza de detecție

Distanța la ID-TAG [mm]

≤ 60

Interfete

Interfata de comunicație

CAN

CAN


Protocol

CANopen



Cap de citire/scriere RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...60
Temperatura depozitare [°C]		-25...80
Protecție		IP 67; IP 69K
Teste / certificări		
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitiv
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nu se repeta
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Date mecanice		
Greutate [g]		180
Capsula		rectangular
Suprafața activă de sesizare		5 poziții selectabile
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 54
Materiale		Capsula: PA; Par#i metalice: Oțel inox
Afisaj / elemente de operare		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, verde Indicator luminos
	Operational Mode	1 x LED, verde iluminare intermitentă
	tag-ul de comunicare	1 x LED, galben Indicator luminos
	erori	1 x LED, roșu iluminare intermitentă
Observații		
Observații		Distanțe la alte ID-TAGs vezi fiecare fișă de date (E803xx)
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12, rotabil, blocabil; codificare: A		
		
1	neocupat	
2	U+	
3	legătura cu pământul	
4	CAN_H	
5	CAN_L	