




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-50-V-V-X/2,5M



1 leșire lumină

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri
de amplificatoare

OBF; OMF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

93

OMF

Distanța fibrei optice

[mm]

93

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-58...315

Date mecanice

Greutate

[g]

1161,5

Înălțimea capului de detectie

[mm]

12

Lățimea capului de detectie

[mm]

143

Lungimea capului de sesizare

[mm]

85

Dimensiunile sondei

[mm]

12 x 143 x 85

Lungime totală

[mm]

2500

Rază minimă îndoire

[mm]

19

E21132



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiale	fixare: inox (1.4301 / 304)
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	inox(1.4305 / 303)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.