


DTC600



Cap de citire/scriere RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED Stare de functionare
2 afisaj grafic de bare cu LED
3 Filet de montaj: M4 adâncimea de inserare maximă: 15 mm



Aplicatie

Aplicatie	detectarea obiectelor pe echipamentele de transport
Aprobare radio pentru	SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; Taiwan; India; China; Israel
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	9...32 DC
Consum de energie [mA]	< 150; (24 V)
Clasa de protectie	III
Frecvență de lucru [MHz]	13,56

Raza de detectie

Distanța scriere /citire unitate frontală [mm]	900
Distanța write/citire unitate laterală [mm]	1200
Distanța la ID-TAG [mm]	cu referire la ID-TAG E80384 : < 190

Interfete

Interfata de comunicare	CAN
Protocol	CANopen

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Temperatura depozitare [°C]	-25...80
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / #oc continuu
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / #oc unic
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

DTC600



Cap de citire/scriere RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03

Date mecanice		
Greutate	[g]	458,5
Dimensiuni	[mm]	120 x 50 x 113
Materiale		PBT; PC; Oțel inox
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde/rosu Interfață CANopen
		1 x afisaj grafic de bare cu LED, galben tag-ul de comunicare
Observații		
Observații		Distanțe la alte ID-TAGs vezi fiecare fișă de date (E803xx)
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
1	neocupat	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	