


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-W-M6/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica

OKF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

28

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...150

Date mecanice

Greutate

[g]

125

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare

[mm]

35

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoire

[mm]

45

Dispunere fibre



Diametru nucleu

[mm]

1,6

Diametrul fibrelor

[mm]

0,05

E21153



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-W-M6/2M

Diametrul exterior	[mm]	5,4
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox (1.4571/316Ti)
Materialul fibrei		Silicon metal
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.