DTE800


Dispozitiv compact RFID


DTEUHFE_ABRWETUS04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DTE810

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!





CE

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	700
Frecvență de lucru	[MHz]	865...868 (ETSI); (Singapore: 866...868 MHz Frecventa de comutare este activata prin dezactivarea canalului 4)
Conexiuniile antenei		4; (TNC invers)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Puterea de transmisie ERP	[mW]	2000; (Singapore: ≤ 500 mW ERP Puterea emitatorului trebuie sa fie limitata manual de catre utilizator)
Impedanta	[Ω]	50
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		2
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	500

DTE800


Dispozitiv compact RFID

DTEUHFE_ABRWETUS04

Software / Programare		
Optiuni de parametrizare		Software
Interfete		
Interfata de comunicatie		Ethernet
Ethernet		
Protocol		TCP/IP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...55
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Greutate	[g]	3003,8
Capsula		rectangular
Dimensiuni	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiale		Acoperire de protecție: Material plastic; Capsula: Aluminiu; Mufa TNC: Alamă / PTFE; Legătură cu ştecher: alama / plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, rosu/verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - Conectarea la proces

Conector: 1 x M12; codificare: A



1	U+
2	ieşire de comutare
3	0 V
4	Intrare de comutare
5	n.c.

DTE800

Dispozitiv compact RFID

DTEUHFE_ABRWETUS04

Conectare electrică - Ethernet

Conector: 1 x M12; codificare: D



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Conectare electrică - alimentare

Conector: 1 x M12; codificare: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.