


DTE801



Dispozitiv compact RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04



- 1 LED Stare de functionare
2 afisaj grafic de bare cu LED interfata magistrala de camp
3 Filet de montaj M4 adâncimea de inserare maximă 15mm



Aplicatie

Aprobare radio pentru

EU/RED; India

Notă privind omologarea radio

Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	19,2...28,8 DC
Consum de energie	[mA]	500
Consum de energie	[W]	8,6
Clasa de protectie		III
Frecvență de lucru	[MHz]	865...868 (ETSI)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puterea de transmisie ERP	[mW]	120; (maxim: 200 mW)

Iesiri

Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	100; (max.)
-----------------------------------	------	-------------

Interfete

Interfata de comunicare	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Protocol	PROFINET
Tipul de uzura	transmisia datelor

Ethernet - TCP/IP

Protocol	TCP/IP
Setari din fabricatie	IP-adresă: 192.168.0.79
	Mască subrețea: 255.255.255.0
	Poartă IP-adresă: 192.168.0.100
Tipul de uzura	setarea parametrilor



Dispozitiv compact RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...55
Nota cu privire la temperatura ambientală		cu placă de montaj #i element de răcire: -20...60 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / #oc continuu
		50 g (11 ms) / #oc unic
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[ani]	58
Date mecanice		
Greutate	[g]	705,8
Dimensiuni	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiale		Capsula: Aluminiiu; PBT / PC; Oțel inox
Afisaj / elemente de operare		
Display	tensiune de alimentare	1 x LED, verde
	afisaj grafic de bare cu LED	4 x LED, galben numărul de etichete în câmp
	status	2 x LED, verde/rosu interfata magistrala de camp
	status	2 x LED, verde/galben Ethernet
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - Ethernet		
Conector: 2 x M12; codificare: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	




Dispozitiv compact RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: 1 x M12; codificare: A



PWR

1	L+
2	intrari/iesiri digitale 2
3	L-
4	intrari/iesiri digitale 1
5	neocupat