


Adaptor de sudare pentru senzori de proces

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 Filet interior Aseptoflex Vario
- 2 port de scurgere
- 3 Suprafață etanșată

EHEDG Certified

Aplicatie	
Execuție	cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	16
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor
Teste / certificari	
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice	
Greutate [g]	312,8
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor	G 1 banda de etansare
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 50 mm
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.