




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Filet interior Aseptoflex Vario
 2 port de scurgere
 3 Suprafață etanșată



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicatie

Execuție	cu port de scurgere
Montaj	pentru grosimi mari de perete și pentru condiții de sudare nefavorabile; pentru capul rezervorului și perete
Rezistență la presiune [bar]	16
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	407
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / R
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 85 mm
Etansare	Garnitura

Accesorii

Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------