

DTE802



Dispozitiv compact RFID

DTRUHFE HLRWEIUS04



- 1 LED Stare de functionare
2 afisaj grafic de bare cu LED interfata magistrala de camp
3 Filet de montaj M4 adâncimea de inserare maximă 15mm



Aplicatie	
Aprobare radio pentru	EU/RED; India
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	19,2...28,8 DC
Consum de energie [mA]	500
Consum de energie [W]	8,6
Clasa de protectie	III
Frecvență de lucru [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puterea de transmisie ERP [mW]	120; (maxim: 200 mW)
Iesiri	
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	100; (max.)
Raza de detectie	
Unghi de apertura [°]	60
Interfete	
Interfata de comunicatie	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protocol	EtherNet/IP
Tipul de uzura	transmisia datelor
Ethernet - TCP/IP	
Setari din fabricatie	IP-adresă: 192.168.0.79 Mască subrețea: 255.255.255.0 Poartă IP-adresă: 192.168.0.100
Tipul de uzura	setarea parametrilor



Dispozitiv compact RFID

DTRUHFE HLRWEIUS04

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: 1 x M12; codificare: A



PWR

1	L+
2	intrari/iesiri digitale 2
3	L-
4	intrari/iesiri digitale 1
5	neocupat