




Adaptor de proces Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Suprafață etanșată
3 port de scurgere



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplicatie	
Execuție	cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	16
Teste / certificari	
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice	
Greutate [g]	100
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Etansare	Garnitura
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4
Accesorii	
Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123 inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.