




Adaptor de proces montare #eavă DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 port de scurgere
- 3 Suprafață etanșată



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicatie

Execuție	cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	25

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	202
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Înșurubare țevi DN40 DIN 11864-1-A-BS
Etansare	Garnitura
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4

Accesorii

Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
	inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124

E33302



Adaptor de proces montare #eavă DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.